### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





TS 8405.510

# Armoires électriques juxtaposables TS 8

État: 24/11/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



#### TS 8405.510 - Armoires électriques juxtaposables TS 8

Grâce à son profilé symétrique dans la largeur et la profondeur, l'armoire juxtaposable TS 8 en tôle d'acier offre un gain de place évident et un agencement intérieur simple. Cela permet également de garantir la juxtaposition par tous les côtés. En outre, l'équipotentialité automatique intégrée de toutes les pièces plates et le triple traitement de surface assurent une sécurité optimale.



#### Caractéristiques

Référence	TS 8405.510
Matériau	Ossature d'armoire : tôle d'acier de 1,5 mm
	Toit : tôle d'acier de 1,5 mm
	Porte : tôle d'acier de 2,0 mm
	Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse
	Porte, toit et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse,
	revêtement poudre extérieur, laque texturée
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Ossature d'armoire
	Porte(s)
	Pour les armoires à une porte avec charnières à droite, sens
	d'ouverture réversible
	Toit
	Panneau arrière
	4 anneaux de transport
	Serrure : panneton double de 3 mm
Dimensions	Largeur: 400 mm
	Hauteur: 2.000 mm
	Profondeur: 500 mm

© Rittal 2025 2

## Caractéristiques

Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 55 avec les panneaux latéraux et les plaques passe-câbles
Indice de protection NEMA	NEMA 12 avec les panneaux latéraux et les plaques passe-câbles
Type selon la norme UL 50E	Type 1 Type 12
Code IK	IK09
Nombre de portes	1
Matériau de base	Tôle d'acier
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	48.8
Poids brut	52
EAN	4028177357266
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## Approbation

Bureau Veritas
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Finition
Déclaration fabricant
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3