

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



DK 7856.321

Rails de distribution PSM

État: 11/02/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))



FRIEDHELM LOH GROUP



# Caractéristiques

Phases par alimentation	1~
Courant nominal (max.)	32 A
Emplacements de module (max.)	6
Convient à	Type de coffret: TS 8 TS IT VX IT Hauteur: 2.000 mm
Plage de température de fonctionnement	5 °C...45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	5...95 %
Plage de température de stockage	-20 °C...60 °C
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	5.338
Poids brut	5.619
Numéro du tarif douanier	85369001
EAN	4028177552906
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306

# Approbation

Approbation	IEC CB VDE
Explications	Déclaration de conformité