### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# TX 7888.100 Baie réseaux TX CableNet

État: 18/11/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



# TX 7888.100 - Baie réseaux TX CableNet avec portes ajourées

Un nouveau niveau pour la gestion des câbles : le TX CableNet bénéficie d'une longue expérience au sein d'une baie IT, qui répond à toutes les exigences en matière de fonctionnalité et de qualité, conçu pour un équipement intérieur personnalisé.







#### Caractéristiques

Référence	TX 7888.100
Modèle	1ère génération
	avec fentes d'aération
	Avec panneaux latéraux
Avantages	Nouveau concept de toit en tôle : utilisation complète de la
	profondeur pour le câblage ainsi que la possibilité d'intégrer un
	module de ventilation
	Concept d'ossature rationnel pour équipement personnalisé
	Accès aisé : montage et démontage simple des panneaux latéraux
	et portes pour un accès rapide à l'intérieur de l'armoire
	Installation de composants réseaux actifs et passifs possible grâce
	aux portes ajourées
	Charnières réversibles
	Offre complète d'accessoires pour l'équipement intérieur
	personnalisé

© Rittal 2025 2

## Caractéristiques

Matériau	Toit : tôle d'acier de 1,5 mm Ossature d'armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Porte : tôle d'acier d'épaisseur 1,2 mm Montants 19" : tôle d'acier, 2 mm
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Pièces plates : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Baie avec porte ajourée à l'avant et porte pleine à l'arrière Ossature d'armoire avec portes et toit Panneaux latéraux, verrouillables, avec fermeture de sécurité 3524 E Toit soudé avec concept de la cascade pour l'introduction latérale des câbles avec découpe cachée pour plaque de ventilation Deux montants 19", avant et arrière Porte ajourée en tôle d'acier à l'avant, charnières à 130° Porte monobloc ajourée en tôle d'acier à l'arrière, charnières à 130° Palette IPPC
Dimensions	Largeur: 800 mm Hauteur: 2.000 mm Profondeur: 1.000 mm
Unités de hauteur	42 U
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)	645 mm
Modèle	Avec panneaux latéraux
Design doors	avec fentes d'aération
Charge admissible	5000 N
Matériau de base	Tôle d'acier
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	125
Poids brut	135
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177963443

© Rittal 2025 3

# Caractéristiques

E-Number Sweden	E7238492
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

# Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025