Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





TX 7888.202 Baie réseaux TX CableNet

État: 11/11/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



TX 7888.202 - Baie réseaux TX CableNet Avec porte vitrée

Le TX CableNet – Optimisation de l'espace grâce aux baies IT sans largeur ou profondeur surdimensionnée. Cette baie réseaux IT est ainsi appropriée pour la mise en œuvre de petites structures de réseaux IT et préparée de manière optimale pour pouvoir être équipée conformément à vos besoins.







Caractéristiques

Référence	TX 7888.202
Modèle	1ère génération
	Avec porte vitrée
	Sans panneaux latéraux
Avantages	Guidage des câbles en fonction du lieu d'implantation
	Pose des câbles en toute sécurité en respectant le rayon de
	courbure critique des câbles
	Concept de la « cascade » pour le guidage des câbles : guidage de
	câbles aisé et fiable via le toit
	Accès aisé : montage et démontage simple des panneaux latérau
	et portes pour un accès rapide à l'intérieur de l'armoire
	Accessoires compatibles TS et VX
	Offre complète d'accessoires pour l'équipement intérieur
	personnalisé
Matériau	Coffret : tôle d'acier
	Porte : tôle d'acier d'épaisseur 1,2 mm
	Panneau latéral : tôle d'acier, 1,2 mm
	Montants 19" : tôle d'acier, 2 mm

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Pièces plates : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
General colour	RAL 7035
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Baie avec porte avant vitrée et porte arrière pleine Ossature VX avec portes et toit Porte vitrée en tôle d'acier à l'avant, charnières à 130° Porte monobloc pleine en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130° Fermeture avant et arrière : poignée design avec fermeture de sécurité 3524 E Toit soudé avec concept de la cascade pour l'introduction latérale des câbles avec découpe cachée pour plaque de ventilation Palette IPPC Montants 19"
Dimensions	Largeur: 800 mm Hauteur: 2.000 mm Profondeur: 800 mm
Unités de hauteur	42 U
Unités de hauteur	42 U
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)	445 mm
Modèle	Sans panneaux latéraux
Design doors	Plein
Modèle porte à l'arrière	Porte en tôle d'acier monobloc pleine
Modèle porte à l'avant	Porte vitrée monobloc avec verre sécurit trempé de 3 mm Angle d'ouverture de porte de max.105° en cas de juxtaposition
Charge admissible	5000 N
Charge admissible	5⊠ 000N

© Rittal 2025 3

Caractéristiques

Remarque	L'installation d'un module de ventilation nécessite des brosses passe-câbles pour équiper les ouvertures de guidage des câbles, dans la mesure où celles-ci sont utilisées ou que les plaques de recouvrement sont ôtées
Matériau de base	Tôle d'acier
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	78
Poids brut	88
Numéro du tarif douanier	94032080
EAN	4028177965577
E-Number Sweden	E7238490
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025