


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TE 7888.500

## Baie réseau TE 8000

État: 31/05/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TE 7888.500 - Baie réseau TE 8000

Baie IT TE 8000 à porte vitrée, préparée pour un équipement intérieur personnalisé.

## Caractéristiques

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Référence                   | TE 7888.500  |
| Modèle                      | Avec panneaux latéraux   |
| Avantages                   | Baie sans ossature<br>Accessibilité optimale<br>Démontable aisément donc rapidement installée<br>Charnières réversibles  |
| Matériau                    | Tôle d'acier<br>Porte vitrée : verre sécurit trempé, 3 mm  |
| Finition                    | Cadre de montage : apprêt par trempé électrophorèse<br>Pièces plates : revêtement poudre   |
| General colour              | RAL 7035   |
| Couleur                     | RAL 7035   |
| Composition de la livraison | Cadre de montage 19" autoporteur, à l'avant et à l'arrière, réglable en profondeur<br>Porte vitrée à l'avant, avec charnières à 130°, poignée design et fermeture de sécurité 3524 E<br>Porte en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 130°, fermeture de sécurité 3524 E<br>Cadre inférieur avec découpe maximale (pour l'équipement au choix avec des plaques modulaires)<br>Toit avec découpe recouverte pour l'introduction des câbles et pour un ventilateur en option<br>4 pieds de nivellement, M10 (joints à la livraison)<br>4 entretoises, 20 mm, pour la surélévation de la tôle de protection (joints à la livraison)<br>Panneaux latéraux, verrouillables, avec fermeture de sécurité 3524 E |
| Dimensions                  | Largeur: 600 mm<br>Hauteur: 2.000 mm<br>Profondeur: 600 mm   |

# Caractéristiques

|  |  |
|--|--|
| Unités de hauteur  | 42 U   |
| Unités de hauteur  | 42 U   |
| Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière | 30 mm / 30 mm /                                      |
| Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)      | 495 mm   |
| Charge admissible  | 4 000 N  |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529                         | IP 20  |
| Matériau de base   | Tôle d'acier   |
| Unité d'emballage  | 1 p.   |
| Poids net  | 82,5 kg  |
| Poids brut   | 83 kg  |
| Numéro du tarif douanier   | 94032080   |
| ETIM 9   | EC002499   |
| ECLASS 8.0   | 27180207   |
| Description produit  | TE 8000 600x2000x600 + porte vitrée + pann lat R7035 |

## Approbation

Explications

Déclaration de conformité