## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# TS 8612.040 Châssis TS 17 x 73 mm

État: 17/12/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)




#### TS 8612.040 - Châssis TS 17 x 73 mm

Pour l'aménagement universel ou le montage partiel. À accrocher simplement dans les perforations puis visser.







2

### Caractéristiques

Référence	TS 8612.040
Modèle	Pour le plan de montage intérieur et pour le montage sur les portes
Description produit	Pour l'aménagement universel ou le montage partiel. À accrocher simplement dans les perforations puis visser.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Vis incluses
Longueur	390 mm
Convient à la largeur de porte	500 mm
Possibilités de montage	Sur le profilé vertical de l'armoire TS, VX SE : sur le niveau de montage intérieur, sur tout le pourtour, avec décalage en hauteur Sur les profilés horizontaux supérieures des armoires électriques monobloc VX SE en profondeur Dans TP sur rail pour équipement intérieur : dans la largeur sur le
	niveau de montage intérieur Kit de montage pour tablettes d'appareillage dans les armoires
	électriques TS, VX SE, à accrocher et à bloquer en toute simplicité.
Consigne de montage	Le rail pour aménagement intérieur est nécessaire pour le montage sur les pupitres TP

© Rittal 2025

## Caractéristiques

Convient à	Type de coffret: VX SE
	TP
	PC
	IW
	Largeur/profondeur: 400 mm
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	1.6
Poids brut	1.75
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	6,7 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177212077
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3