### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# VX 8619.430 Rail de retenue de câbles

État: 25/11/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



# VX 8619.430 - Rail de retenue de câbles Équerre profilée pour armoires VX, TS, VX SE, PC, socles VX

Pour la décharge de traction lors de l'introduction des câbles. Montage variable en profondeur au pas de fixation de 25 mm sur le profilé horizontal de l'armoire ou dans le socle.

#### Caractéristiques

| Référence  | VX 8619.430   |
|--|---|
| Description produit  | Pour la décharge de traction lors de l'introduction des câbles.<br>Montage variable en profondeur au pas de fixation de 25 mm sur le<br>profilé horizontal de l'armoire ou dans le socle. |
| Matériau   | Acier   |
| Finition   | Zinguée   |
| Composition de la livraison  | Matériel de fixation inclus   |
| Possibilités de montage VX   | En largeur d'armoire 1000 mm, sur la base   |
| Possibilités de montage VX SE  | En largeur d'armoire 1000 mm, sur la base   |
| Possibilités de montage AX   | En largeur de coffret 1000 mm, en association avec le rail pour<br>équipement intérieur AX et le rail pour l'équipement de la base AX   |
| Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable | Dans une largeur d'enveloppe de 1000 mm   |
| Possibilités de montage socle VX                                       | En largeur / profondeur de socle 1000 mm, en association avec support / entretoise  |
| Possibilités de montage socles VX en acier inoxydable                  | En largeur de socle 1000 mm, en association avec un écrou M8  |
| Possibilités de montage socle AX                                       | En largeur de socle 1000 mm   |
| Convient à   | Socles AX<br>Socles VX<br>Socles VX en acier inoxydable   |
| Dimensions   | Longueur: 954 mm  |

© Rittal 2025

2

## Caractéristiques

| Convient à               | Type de coffret: VV |
|--------------------------|---------------------|
| Convient a               | Type de coffret: VX |
|                          | VX SE               |
|                          | AX                  |
|                          | Pupitre monobloc CX |
|                          | Largeur: = 1.000 mm |
| Convient à la largeur    | 1⊠ 000mm            |
| Unité d'emballage        | 2 p.                |
| Poids net                | 5                   |
| Poids brut               | 5.14                |
| Numéro du tarif douanier | 73269098            |
| EAN                      | 4028177921955       |
| ETIM 9                   | EC000322            |
| ECLASS 8.0               | 27400604            |

© Rittal 2025 3