
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





VX 8660.024

Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle

État: 14/12/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



VX 8660.024 - Plaques de socle avant/arrière avec pièces d'angle pour socles VX en tôle d'acier

Plaques de socle avec pièces d'angle pour une introduction flexible des câbles.







Caractéristiques

Référence	VX 8660.024
Avantages	Fiable – très grande stabilité du socle
	Flexible – de nombreuses possibilités d'équipement intérieur ave
	les accessoires VX
	Simple – alignement bord à bord entre les juxtapositions
Matériau	Pièce d'angle : tôle d'acier
	Plaque de socle avant / arrière : tôle d'acier
	Couvercle d'angle et de juxtaposition : plastique
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	4 couvercles d'angle
	Matériel de fixation inclus
	4 pièces d'angle – hauteur 200 mm
	1 plaque de socle, avant / arrière – hauteur 200 mm
	2 plaques de socle avant / arrière – hauteur 100 mm
Remarque	Plaques de socle latérales, pour la finition d'un socle, pour la
	stabilisation complémentaire des socles entre eux ou pour
	l'équipement intérieur des socles
Dimensions	Hauteur: 200 mm

© Rittal 2025

Caractéristiques

Convient à	Type de coffret: VX		
	VX IT		
	VX SE		
	TX CableNet		
	TS		
	TS IT		
	TP PC IW CX		
		Largeur: = 1.000 mm	
		Type selon la norme UL 50E	Type 1
			Type 12
	Poids/UE	10,2 kg	
Unité d'emballage	2 p.		
Poids net	10.232		
Poids brut	10.239		
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	38,9 kg CO2 eq (Cat B)		
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit		
Numéro du tarif douanier	94039910		
EAN	4028177978157		
ETIM 9	EC000721		
ETIM 8	EC000721		
ECLASS 8.0	27182003		

Approbation

Approbation	UL + C-UL - FTTA
Explications	PCF-declaration

© Rittal 2025 3