


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.830

Lignes jumelles

État: 11/01/2026 (La source: [ittal.com/fr-fr](https://www.ittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.830 - Lignes jumelles pour adaptateurs OM avec borne à ressort 2,5 – 16 mm²

Câbles de raccordement préconfectionnés pour raccorder individuellement au maximum deux disjoncteurs par adaptateur.



Caractéristiques

Référence	SV 9340.830
Description produit	Câbles de raccordement préconfectionnés pour raccorder individuellement au maximum deux disjoncteurs par adaptateur.
Matériau	Isolation PVC Résistance thermique jusqu'à 105 °C Les deux extrémités des câbles sont dénudées et compactées
AWG	AWG 8 = 8,37 mm ² ⊗ 10 mm ²
Remarque	AWG = American Wire Gauges
Dimensions	Longueur: 140 mm, 250 mm
Unité d'emballage	6 p.
Poids net	0.18
Poids brut	0.248
Taux de cuivre (kg / pièce)	0.02
Numéro du tarif douanier	85444290
EAN	4028177673861
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27400613

Approbation

Explications

Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK