Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9342.220 Adaptateurs de raccordement

État: 18/12/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



SV 9342.220 - Adaptateurs de raccordement

Pour barres de courant d'entraxe 60 mm.

Caractéristiques

Référence	SV 9342.220
Matériau	Recouvrement : ABS Châssis : polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	RAL 7035
Courant nominal max.	125 A
Tension nominale	690 V, 3~
Départ de ligne	par le haut / par le bas
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Remarque	Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL. Homologation UL valable uniquement pour les applications AC La tension de régime nominale pour les applications DC dépend de l'implantation des jeux de barres sur le support de jeux de barres 9340.050/9341.050/9342.050
Nombre de pôles	3 pôles
Dimensions	Largeur: 55 mm Hauteur: 210 mm
Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre avec embout	10 - 25 mm²
Raccordement de câbles cylindriques multifilaires	16 - 35 mm²
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 5, 10 mm
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)	10 x 7,8 mm
Unité d'emballage	1 p.

© Rittal 2025

Caractéristiques

Poids net	0.417
Poids brut	0.42
Taux de cuivre (kg / pièce)	0.052
Numéro du tarif douanier	85369010
EAN	4028177503618
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approbation

Approbation	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
Explications	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3