

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.040

# Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

État: 30/05/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.040 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC avec surveillance électromécanique des fusibles

## Caractéristiques

|   |  |
|---|--|
| Référence                                       | SV 9343.040  |
| Modèle  | Pour jeux de barres d'entraxe 60 mm  |
| Matériau  | Polyamide<br>Tenue au feu selon la norme UL 94<br>Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté |
| Couleur   | Châssis : RAL 7035<br>Couvercle : RAL 7035 / 7001  |
| Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées | Largeur zone de serrage: 13 mm<br>Hauteur de la zone de serrage: 13 mm                               |
| Pour jeux de barres avec entraxe                | 60 mm  |
| Départ de ligne                                 | par le haut / par le bas   |
| Type de raccordement (électrique)               | Bride à étrier   |
| Courant nominal max.                            | 160 A  |
| Tension nominale                                | 690 V, 3~  |
| Pour HPC de taille                              | 00   |
| Test specification                              | CEI/EN 60 947-3<br>EN 60 269-2 (fusibles)  |
| Dimensions                                      | Largeur: 106 mm<br>Hauteur: 194 mm   |
| Raccordement de câbles cylindriques             | 4 - 95 mm <sup>2</sup>   |
| Convient aux jeux de barres                     | Hauteur: 5, 10 mm  |
| Nombre de pôles                                 | 3 pôles  |
| Section des câbles                              | 4 - 95 mm <sup>2</sup>   |

## Caractéristiques

---

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Unité d'emballage           | 1 p.                        |
| Poids net                   | 1,2 kg                      |
| Poids brut                  | 1,311 kg                    |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0,2                         |
| Numéro du tarif douanier    | 85369095                    |
| ETIM 9                      | EC000249                    |
| ECLASS 8.0                  | 27371401                    |
| Description produit         | Interrup-sect. HPC taille00 |

## Approbation

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approbation  | CQC-CCC   |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |