

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.010

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

État: 9/02/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9344.010 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

Caractéristiques

Référence	SV 9344.010
Modèle	Pour montage sur plaque de montage
Matériaux	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94 Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté
Couleur	Châssis : RAL 7035 Couvercle : RAL 7035 / 7001
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées for mounting plate assembly	Largeur zone de serrage: 20 mm Hauteur de la zone de serrage: 5 mm
Départ de ligne	par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)	Vis M8
Courant nominal max.	160 A
Tension nominale	690 V, 3~
Pour HPC de taille	00
Remarque	Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UR. Applications selon UR uniquement avec des fusibles « Special Purpose Fuses ».
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions	Largeur: 106 mm Hauteur: 194 mm
Raccordement de câbles cylindriques	10 - 95 mm ²
Nombre de pôles	3 pôles
Section des câbles	10 - 95 mm ²

Caractéristiques

Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.74
Poids brut	0.76
Taux de cuivre (kg / pièce)	0.15
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177540514
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

Approbation

Approbation	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK
