

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.230

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

État: 20/01/2026 (La source: [ittal.com/fr-fr](https://www.ittal.com/fr-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9344.230 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC avec surveillance électronique des fusibles

Caractéristiques

Référence	SV 9344.230
Modèle	Pour montage sur plaque de montage avec surveillance électronique des fusibles
Matériaux	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94 Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté
Couleur	Châssis : RAL 7035 Couvercle : RAL 7035 / 7001
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées for mounting plate assembly	Largeur zone de serrage: 50 mm Hauteur de la zone de serrage: 10 mm
Départ de ligne	par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)	Vis M10
Courant nominal max.	400 A
Tension nominale	400 V - 690 V, 3~
Pour HPC de taille	2
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions	Largeur: 210 mm Hauteur: 298 mm
Raccordement de câbles cylindriques	10 - 240 mm ²
Nombre de pôles	3 pôles
avec surveillance électronique des fusibles	Oui

Caractéristiques

Section des câbles	10 - 240 mm ²
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	3.178
Poids brut	3.18
Taux de cuivre (kg / pièce)	1
Numéro du tarif douanier	85365080
EAN	4028177540699
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

Approbation

Approbation	CQC-CCC
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK
