

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.350

**Interrupteurs-sectionneurs à
fusibles HPC**

État: 10/02/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.350 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC avec surveillance électromécanique des fusibles

Caractéristiques

Référence	SV 9344.350
Modèle	Pour montage sur plaque de montage
Matériaux	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94 Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté
Couleur	Châssis : RAL 7035 Couvercle : RAL 7035 / 7001
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées for mounting plate assembly	Largeur zone de serrage: 50 mm Hauteur de la zone de serrage: 10 mm
Départ de ligne	par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)	Vis M10
Courant nominal max.	630 A
Tension nominale	690 V, 3~
Pour HPC de taille	3
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions	Largeur: 250 mm Hauteur: 298 mm
Raccordement de câbles cylindriques	10 - 300 mm ²
Nombre de pôles	3 pôles
Section des câbles	10 - 300 mm ²
Unité d'emballage	1 p.

Caractéristiques

Poids net	4.159
Poids brut	4.16
Taux de cuivre (kg / pièce)	1.06
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177540750
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

Approbation

Approbation	CQC-CCC
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK
