## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# SV 9345.005 Supports de fusibles

État: 4/11/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



### SV 9345.005 - Supports de fusibles 31 A à 60 A

Supports de fusible jusqu'à 60 A, 3 pôles, montage aisé sur rails porteurs d'appareillages ou sur jeux de barres avec des adaptateurs d'appareillages OM.

#### Caractéristiques

Référence	SV 9345.005
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	RAL 7035
Raccordement pour câbles cylindriques	AWG 8 - 18
Pour type de fusible (catégorie)	CC
Courant nominal max.	30 A
Tension nominale	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-4
Remarque	Convient au montage par encliquetage sur rails porteurs d'appareillage de 35 mm (hauteur 7,5/15 mm) selon la norme EN 60 715 ou associations d'adaptateurs d'appareillage RiLine (adaptateurs OM / supports OM)
Test specification	UL 4248-1 UL 4248-4 UL 4248-8
Remarque concernant la référence	Ne convient pas aux fusibles 10 x 38 mm selon la norme CEI 60 269-2/-4/-6
Dimensions	Largeur: 54 mm Hauteur: 81 mm
Raccordement de câbles cylindriques	0,75 - 25 mm²
Convient aux fusibles	Diamètre: 10 mm Longueur: 38 mm

© Rittal 2025 2

# Caractéristiques

Plage de tension des voyants lumineux	110 - 600 V
Valeurs électriques UL (SCCR)	200 kA - 600 V, catégorie de fusible CC max. 30 A, JDDZ/7
Nombre de pôles	3 pôles
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	0.4
Poids brut	0.634
Taux de cuivre (kg / pièce)	0.018
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177805385
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613

# Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3