

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.420

# Rail de retenue de câbles

État: 2/04/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.420 - Rail de retenue de câbles Équerre profilée pour armoires VX, TS, VX SE, PC, socles VX

Pour la décharge de traction lors de l'introduction des câbles. Montage variable en profondeur au pas de fixation de 25 mm sur le profilé horizontal de l'armoire ou dans le socle.

## Caractéristiques

Référence	VX 8619.420
Description produit	Pour la décharge de traction lors de l'introduction des câbles. Montage variable en profondeur au pas de fixation de 25 mm sur le profilé horizontal de l'armoire ou dans le socle.
Matériau	Acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage VX	En largeur d'armoire 800 mm, sur la base
Possibilités de montage VX SE	En largeur d'armoire 800 mm, sur la base
Possibilités de montage AX	En largeur de coffret 800 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX et le rail pour l'équipement de la base pour AX
Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable	Dans une largeur d'enveloppe de 800 mm
Possibilités de montage socle VX	En largeur / profondeur de socle 800 mm, en association avec support / entretoise
Possibilités de montage socles VX en acier inoxydable	En largeur de socle 800 mm, en association avec un écrou M8
Possibilités de montage socle AX	En largeur de socle 800 mm
Convient à	Socles AX Socles VX Socles VX en acier inoxydable
Dimensions	Longueur: 754 mm

# Caractéristiques

Convient à	Type de coffret: VX VX SE AX Partie inférieure de pupitre CX Pupitre monobloc CX Largeur: = 800 mm
Convient à la largeur	800 mm
Unité d'emballage	2 p.
Poids net	3,8 kg
Poids brut	4,061 kg
Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Description produit	VX Rails de retenue de câbles (équerre profilée), largeur : 800 mm