


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**RX 9360.798**

**Adaptateurs d'appareillage RiLineX**

État: 10/06/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.798 - Adaptateurs d'appareillage RiLineX

Adaptateurs d'appareillage 72 mm, 100 A, avec écrou serti prémonté pour disjoncteurs de puissance usuels.



## Caractéristiques

Référence	RX 9360.798
Modèle	Avec câble de raccordement
Avantages	<p>Pour le montage des appareillages électriques sur rail oméga (DIN), p. ex. disjoncteur-protecteur</p> <p>Câble de raccordement préconfectionné</p> <p>Verrouillage simple de l'enfichage des rails porteurs d'appareillages</p> <p>Protection contre le déplacement des appareillages en option</p> <p>Montage par encliquetage et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm</p> <p>Montage simple</p> <p>Réduction du nombre de références grâce à des accessoires appropriés</p>
Matériau	<p>Polyamide (PA 6)</p> <p>Tenue au feu selon la norme UL 94</p>
Couleur	<p>RAL 9005</p> <p>RAL 35745</p>
Câbles de raccordement (AWG)	AWG 4
Courant nominal (max.)	80 A

# Caractéristiques

Courant nominal du câble cylindrique	80 A
Courant nominal du câble cylindrique (UL)	80 A
Valeurs électriques UL (SCCR)	100 kA - 600 V, catégorie de fusible J max. 200 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, disjoncteur max. 70 A, DIVQ/7 50 kA - 480 V, régulateur de moteur combiné max. 100 A, NHJH/7 30 kA - 600 V, régulateur de moteur combiné max. 75 A, NHJH/7
Départ de ligne	par le bas
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Nombre de pôles	3 pôles
Convient aux jeux de barres	RiLineX RiLine60
Dimensions	Largeur: 72 mm Hauteur: 239,4 mm Profondeur: 36,6 mm
Convient aux jeux de barres	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Tension nominale	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Taux de contamination	3
Normes	CEI 61 439-1/-2 UL 508
Crête de tension nominale U <sub>imp</sub>	8 kV
Tension d'isolation nominale U <sub>i</sub>	1 000 V
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 2XB
Humidité de l'air max. en fonctionnement	90 %

# Caractéristiques

---

Plage de température de fonctionnement	-5 °C...55 °C
Plage de température de stockage	-25 °C...75 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	10...90 %
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,7 kg
Poids brut	0,702 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	0,246
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	3,9
Numéro du tarif douanier	85369095
ETIM 9	EC001531
Description produit	RX Adaptateur d'appareillage 80 A, AWG 4, tripolaire, L : 72 mm

# Approbation

---

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité PCF-declaration