

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8807.000

**Armoires électriques juxtaposables
VX25**

État: 28/06/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8807.000 - Armoires électriques juxtaposables VX25 IP 66/NEMA 4

Indice de protection maximal et mise en œuvre dans le monde entier, car homologuées selon les normes européennes et américaines les plus sévères : ossature d'armoire avec porte avant, panneau arrière, plaque de montage, toit, base



Caractéristiques

| | |
|-----------|---|
| Référence | VX 8807.000 |
| Matériau | Ossature d'armoire : tôle d'acier de 1,5 mm Toit : tôle d'acier de 1,5 mm Porte : tôle d'acier de 2,0 mm Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm |
| Finition | Ossature d'armoire, porte, toit, base, panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse et revêtement poudre, laque texturée |
| Couleur | RAL 7035 |

Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Composition de la livraison | Ossature d'armoire Porte Porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible Toit Base Panneau arrière Plaque de montage Serrure : panneton double de 3 mm 2 rails de montage 18 x 39 mm |
| Dimensions | Largeur: 800 mm Hauteur: 2.000 mm Profondeur: 600 mm |
| Dimensions de la plaque de montage (L x H) | 699 mm x 1.896 mm |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 66 |
| Indice de protection NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12 |
| Type selon la norme UL 50E | Type 1 Type 3R Type 4 Type 12 |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 130 kg |
| Poids brut | 140,4 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 344,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Caractéristiques

| | |
|---------------------|---|
| Description produit | VX Armoires électriques juxtaposables IP 66 / NEMA 4X, LHP : 800x2000x600 mm, en tôle d'acier, avec plaque de montage, avec une porte à l'avant |
|---------------------|---|

Approbation

| | |
|-------------|---------------------------|
| Approbation | DNV UL + C-UL (listed) |
|-------------|---------------------------|

| | |
|-------------|----------|
| Certificats | Finition |
|-------------|----------|

| | |
|--------------|---|
| Explications | Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK |
|--------------|---|