


# Rittal – The System.


Faster – better – everywhere.



## SV 9340.910

## Adaptateurs OM

État: 16/01/2026 (La source: [ittal.com/fr-fr](https://www.ittal.com/fr-fr))



# SV 9340.910 - Adaptateurs OM avec départ de lignes à enclencher



## Caractéristiques

Référence	SV 9340.910
Matériaux	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	Châssis : RAL 7035
Composition de la livraison	Fiche permettant de raccorder 3 contacts principaux (1,5 - 4 mm <sup>2</sup> )
Courant nominal max.	25 A
Tension nominale	690 V, 3~
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Type de rail porteur	Cadre porteur, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
Nombre de pôles	3 pôles
Connector outlet	Fiche permettant de raccorder 3 contacts principaux (1,5 - 4 mm <sup>2</sup> )
Dimensions	Largeur: 45 mm Hauteur: 208 mm
Raccordement de câbles cylindriques	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Nombre/hauteur des rails porteurs	2 / 10 mm
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 5, 10 mm
Cadre porteur (L x H)	45 mm x 170 mm

# Caractéristiques

Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.201
Poids brut	0.289
Taux de cuivre (kg / pièce)	0.025
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177555464
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

# Approbation

Approbation	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK