#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9343.040

# Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

État: 18/12/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



# SV 9343.040 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC avec surveillance électromécanique des fusibles

#### Caractéristiques

Référence	SV 9343.040
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94 Bandes de contact : cuivre électrolytique, argenté
Couleur	Châssis : RAL 7035 Couvercle : RAL 7035 / 7001
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées	Largeur zone de serrage: 13 mm Hauteur de la zone de serrage: 13 mm
Pour jeux de barres avec entraxe	60 mm
Départ de ligne	par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)	Bride à étrier
Courant nominal max.	160 A
Tension nominale	690 V, 3~
Pour HPC de taille	00
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensions	Largeur: 106 mm Hauteur: 194 mm
Raccordement de câbles cylindriques	4 - 95 mm²
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 5, 10 mm
Nombre de pôles	3 pôles
Section des câbles	4 - 95 mm²
Unité d'emballage	1 p.

© Rittal 2025

### Caractéristiques

Poids net	1.2
Poids brut	1.311
Taux de cuivre (kg / pièce)	0.2
Numéro du tarif douanier	85369095
EAN	4028177540309
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

## Approbation

Approbation	CQC-CCC
Explications	Déclaration de conformité
	Déclaration de conformité UK

© Rittal 2025 3