Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9677.075

Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

État: 7/12/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



SV 9677.075 - Interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC

Tripolaire, pour jeux de barres avec un entraxe de 185 mm.

Caractéristiques

| Référence | SV 9677.075 |
|--|--|
| Modèle | pour jeux de barres tripolaires |
| Mode de fonctionnement | Commutation indépendante de l'opérateur par un mécanisme à fermeture brusque automatique Séparation sûre des contacts par double interruption |
| Matériau | Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 Bandes de contact : cuivre dur argenté partiellement |
| Couleur | Châssis : RAL 7035 Couvercle : RAL 7001 Poignée : RAL 7016 |
| Pour HPC de taille | 00 |
| Pour jeux de barres avec entraxe | 185 mm |
| Départ de ligne | par le haut |
| Type de raccordement (électrique) | Vis M8 |
| Installation type | Fixation par vis |
| Nombre de pôles | 3 pôles |
| Tension nominale | 800 V (AC), 3~ |
| Courant nominal max. | 160 A |
| Test specification | CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles) |
| Pour montage de transformateurs | Oui |
| Dimensions | Largeur: 50 mm Hauteur: 676 mm |
| Raccordement de câbles cylindriques | 1,5 - 95 mm² |

© Rittal 2025

Caractéristiques

| Convient aux jeux de barres | Hauteur: 10 mm |
|-----------------------------|----------------|
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 5 |
| Poids brut | 5.1 |
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0.959 |
| Numéro du tarif douanier | 85043129 |
| EAN | 4028177806719 |
| ETIM 9 | EC001040 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |

Approbation

| Explications | Déclaration de conformité |
|--------------|------------------------------|
| | Déclaration de conformité UK |

© Rittal 2025 3