Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1539.000

Acéllemez KX kötődobozok bevezetőlemezzel

Állapot: 2026.10.30. (Forrás: www.rittal.com/hu-hu)

KX 1539.000 - Acéllemez KX kötődobozok bevezetőlemezzel

A KX kisméretű ház és a KX kötődoboz bevezetőlemezzel rugalmas belső kiépítést, valamint egyszerű kábelbevezetést tesz lehetővé optimális helykihasználás mellett.





Jellemzők

Cikkszám	KX 1539.000
Anyag	Ház: acéllemez Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés
Felület	Ház és tető: mártóalapozott, kivül porszórt, struktúralakk
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Ház fedéllel Elforduló zárakkal Peremes acéllemezek tömítésekkel és rögzítési segédanyagokkal
Méret	Szélesség: 400 mm Magasság: 400 mm Mélység: 120 mm
IP védettség EN 60 529 szerint	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type rating az UL 50E szerint	Type 1 12-es típus

Jellemzők

IK-kód	IK08
Fedél anyagvastagság	1,25 mm
Ház anyagvastagság	1,25 mm
Kábelbevezető lemezek	: 1 + 1 : 1 + 1
Alapanyag	Acéllemez
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	6,177 kg
Bruttó tömeg	6,28 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	40,06 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Termékleírás	KX DOBOZ, 400x400x120 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Tanúsítványok	Védettség
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK PCF-declaration