

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.100 LED rendszer-világítótest

Állapot: 2026.05.10. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.100 - LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest - az első világítótest kifejezetten kapcsolószekrényekbe! A leginnovatívabb LED technológia visz még több fényt a legeldugottabb sarkokba is.



Jellemzők

Cikkszám	SZ 2500.100
Kivitel	dugalj nélkül
Előnyei	Optimális megvilágítás az egész kapcsolószekrényben Rácsíptethető, csavaros vagy mágneses rögzítéssel Megfelelő felszereltség minden alkalmazási lehetőséghez
Kivitel	dugalj nélkül
Anyag	Világítótest háza: extrudált alumínium Világítótest fedél: polikarbonát Világítótestvégek: PC-ABS
Szín	Ház: RAL 7016
Egységcsomag	Rögzítőcsavarokkal együtt
Névleges teljesítmény	5 W
Csatlakozási lehetőségek	Betáplálás, 2 pólusú Átmenő huzalozás, 2 pólusú Ajtóhelyzet-kapcsoló
Védelmi osztály	II (védőszigetelt)

Jellemzők

Világítótest szerelési mód	Csavarozás Csipeszrögzés Mágneses rögzítés (tartozék)
Beépítési lehetőségek	Az AX szekrényekbe történő rögzítéshez az AX-hez való belső sín és szerelőidom szükséges
Fényáram	400 lm
Fény színe	4000 K (semleges fehér)
Megjegyzés	A csatlakozó tartozékokat külön kell megrendelni
Méret	Szélesség: 262 mm Magasság: 55 mm Mélység: 23 mm
Üzemi hőmérséklettartomány	-20 °C...55 °C
Névleges üzemi feszültség	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 20
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,213 kg
Bruttó tömeg	0,28 kg
Vámtarifaszám	94054990
ETIM 9	EC000321
ETIM 8	EC000321
ECLASS 8.0	27189241
Termékleírás	SZ LED rendszer-világítótest 400 lumen, 100-230 V, hossz: 262 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások	ENEC
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK PCF-declaration