

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9677.010

## Coupe-circuits à fusibles HPC

État: 21/12/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9677.010 - Coupe-circuits à fusibles HPC

Tripolaire, pour jeux de barres avec un entraxe de 185 mm.

## Caractéristiques

Référence	SV 9677.010
Modèle	pour jeux de barres unipolaires
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 Bandes de contact : cuivre dur argenté partiellement
Couleur	Châssis : RAL 7035 Couvercle : RAL 7001 Poignée : RAL 7016
Pour HPC de taille	00
Pour jeux de barres avec entraxe	185 mm
Départ de ligne	par le haut / par le bas
Type de raccordement (électrique)	Vis M8
Nombre de pôles	3 pôles
Tension nominale	800 V (AC), 3~
Courant nominal max.	160 A
Remarque	L'utilisation de la borne de contact est nécessaire lors de l'utilisation des composants sur des jeux de barres avec plastron de protection.
Test specification	CEI/EN 60 947-3 EN 60 269-2 (fusibles)
Pour montage de transformateurs	Oui
Dimensions	Largeur: 50 mm Hauteur: 670 mm
Raccordement de câbles cylindriques	1,5 - 95 mm <sup>2</sup>
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 10 mm

## Caractéristiques

Unité d'emballage	1 p.
Poids net	2.44
Poids brut	2.64
Taux de cuivre (kg / pièce)	0.6
Numéro du tarif douanier	85365080
EAN	4028177705463
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402

## Approbation

Approbation	CQC-CCC
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK