

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9677.710**

**Adaptateurs d'appareillage**

État: 12/05/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9677.710 - Adaptateurs d'appareillage fixation par serrage

Pour les disjoncteurs de puissance courants de marques ABB, Eaton, Schneider Electric et Siemens. Pour barres d'entraxe 185 mm.

## Caractéristiques

Référence	SV 9677.710
Matériau	Polyamide Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur	RAL 7035
Pour jeux de barres avec entraxe	185 mm
Départ de ligne	par le bas
Installation type	Fixation par serrage
Nombre de pôles	3 pôles
Courant nominal max.	1 600 A
Tension nominale	690 V, 3~
Remarque	Départ de lignes : sortie de disjoncteur ou comme départ de ligne de disjoncteur Adapté pour l'utilisation de disjoncteurs avec raccord vissé sur la face avant Montage sur jeux de barres avec et sans profilé de protection
Dimensions	Largeur: 300 mm Hauteur: 652 mm
Convient aux jeux de barres	Hauteur: 10 mm
Marques concernées (type)	ABB (XT7 – 1250 A/1600 A) Eaton (NZM4 - 1250 A/1600 A) Schneider Electric (NS - 1250 A/1600 A) Siemens (3VA27 - 1250 A/1600 A)
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	21,12 kg

# Caractéristiques

---

Poids brut	22,2 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)	14,68
Numéro du tarif douanier	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Description produit	Adaptateur appareillage 1600A 185mm

---

# Approbation

---

Approbation	UL + C-UL (listed)
Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK

---