


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.016 Ventilátormodul

Állapot: 2025.12.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.016 - Ventilátormodul LCP Rack-hez/Inline CW-hez

A hűtés teljesítmény növekedése. Kiegészítő redundancia is képezhető, vagy csökkenthető az elektromos teljesítményfelvétel.



Jellemzők

Cikkszám	SK 3311.016
Termékleírás	A hűtési teljesítmény növeléséhez utólag beépíthetők ventilátormodulok az LCP-kbe. További integráció révén ugyanígy redundancia is képezhető, vagy csökkenthető az LCP elektromos teljesítményfelvétele.
Előnyei	Működés közben csatlakoztatható Ventilátormodulok szerszám nélküli cseréje
Működési elv	Az LCP-be épített ventilátormodulokkal az adott változat légszállítási teljesítménye, és ezáltal a hűtési teljesítménye megnő. Elegendő hűtési teljesítmény esetén a ventilátormodulok kiegészítése redundancia kiépítésére használható. A ventilátorok szükséges légszállítási teljesítményen felüli, utólagos beszerelésével csökkenthető az energiafelvétel, mivel a ventilátorok ekkor kisebb fordulatszámon működnek. Ugyanígy a berendezés zajszintje is jelentősen lecsökken.
Szín	RAL 9005

Jellemzők

Egységcsomag	1 ventilátoregység EC-szellőztető Csatlakozásra kész huzalozás Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés	Az LCP SK 3311.238/.538 (max. 30 kW) alap kivitele egy ventilátormodullal. A max. 30 kW hűtési teljesítmény eléréséhez az ügyfélnek/szerviznek két további ventilátormodult kell beépíteni. Az LCP SK 3311.268/.568 (max. 55 kW) alap kivitele négy ventilátormodullal. A max. 55 kW hűtési teljesítmény eléréséhez az ügyfélnek/szerviznek két további ventilátormodult kell beépíteni. Az LCP SK 3311.148/.548 (max. 30 kW) alap kivitele két ventilátormodullal. A max. 30 kW hűtési teljesítmény eléréséhez az ügyfélnek/szerviznek két további ventilátormodult kell beépíteni.
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	16.755
Bruttó tömeg	19.092
Vámtarifaszám	8414590099
EAN	4028177689824
EAN11 (UC)	87735
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716