

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1539.000

Acéllemez KX kötődobozok bevezetőlemezzel

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KX 1539.000 - Acéllemez KX kötődobozok bevezetőlemezzel

A KX kisméretű ház és a KX kötődoboz bevezetőlemezzel rugalmas belső kiépítést, valamint egyszerű kábelbevezetést tesz lehetővé optimális helykihasználás mellett.



Jellemzők

| | |
|-------------------------------|---|
| Cikkszám | KX 1539.000 |
| Anyag | Ház: acéllemez Fedél: acéllemez, körbefutó habosított poliuretán tömítés |
| Felület | Ház és tető: mártóalapozott, kívül porszórt, struktúralakk |
| Szín | RAL 7035 |
| Egységcsomag | Ház fedéllel Elforduló zárral Peremes acéllemezek tömítésekkel és rögzítési segédanyagokkal |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| IP védetség EN 60 529 szerint | IP 55 |
| Type rating az UL 50E szerint | Type 1 12-es típus |
| IK-kód | IK08 |

Jellemzők

| | |
|-----------------------------|--|
| Méret | Szélesség: 400 mm Magasság: 400 mm Mélység: 120 mm |
| Fedél anyagvastagság | 1,25 mm |
| Ház anyagvastagság | 1,25 mm |
| Kábelbevezető lemezek | : 1 + 1 : 1 + 1 |
| Alapanyag | Acéllemez |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 6,177 kg |
| Bruttó tömeg | 6,28 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 26,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Megjegyzés a PCF osztályhoz | B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján |
| Vámtarifaszám | 84879059 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Termékleírás | KX DOBOZ, 400x400x120 mm |

Jóváhagyások

| | |
|---------------|--|
| Jóváhagyások | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Tanúsítványok | Védettség |

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK

PCF-declaration