

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3312.016 Ventilátormodul

Állapot: 2026.03.26. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3312.016 - Ventilátormodul LCP Rack-hez/Inline CW-hez

A hűtés teljesítmény növekedése. Kiegészítő redundancia is képezhető, vagy csökkenthető az elektromos teljesítményfelvétel.



Jellemzők

Cikkszám	SK 3312.016
Termékleírás	A hűtési teljesítmény növeléséhez utólag beépíthetők ventilátormodulok az LCP-kbe. További integráció révén ugyanígy redundancia is képezhető, vagy csökkenthető az LCP elektromos teljesítményfelvétele.
Előnyei	Működés közben csatlakoztatható Ventilátormodulok szerszám nélküli cseréje
Működési elv	Az LCP-be épített ventilátormodulokkal az adott változat légszállítási teljesítménye, és ezáltal a hűtési teljesítménye megnő. Elegendő hűtési teljesítmény esetén a ventilátormodulok kiegészítése redundancia kiépítésére használható. A ventilátorok szükséges légszállítási teljesítményen felüli, utólagos beszerelésével csökkenthető az energiafelvétel, mivel a ventilátorok ekkor kisebb fordulatszámon működnek. Ugyanígy a berendezés zajszintje is jelentősen lecsökken.
Egységcsomag	1 ventilátoregység EC-szellőztető Csatlakozásra kész huzalozás Rögzítési segédanyagokkal együtt

Jellemzők

Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	7,22 kg
Bruttó tömeg	7,52 kg
Vámtarifaszám	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Termékleírás	SK Ventilátor modul, UL, LCP R15-höz, RAL 9005