

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.300 LED rendszer-világítótest

Állapot: 2026.05.12. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.300 - LED rendszer-világítótest

LED rendszer-világítótest - az első világítótest kifejezetten kapcsolószekrényekbe! A leginnovatívabb LED technológia visz még több fényt a legeldugottabb sarkokba is.



Jellemzők

| | |
|--------------------------|---|
| Cikkszám | SZ 2500.300 |
| Kivitel | mozgásérzékelővel |
| Előnyei | Optimális megvilágítás az egész kapcsolószekrényben Rácsíptethető, csavaros vagy mágneses rögzítéssel Megfelelő felszereltség minden alkalmazási lehetőséghez |
| Kivitel | Mozgásérzékelő 90°-ban elforgatható dugaszösszekötő A világítás irányának állítása A fényeloszlás állítása |
| Anyag | Világítótest háza: extrudált alumínium Világítótest fedél: polikarbonát Világítótestvégek: PC-ABS |
| Szín | Ház: RAL 7016 |
| Egységcsomag | Rögzítőcsavarokkal együtt |
| Névleges teljesítmény | 13 W |
| Csatlakozási lehetőségek | Betáplálás, 3 pólusú Átmenő huzalozás, 3 pólusú |
| Motion detector | Igen |

Jellemzők

| | |
|---|---|
| Overvoltage category | II |
| Védelmi osztály | II (védőszigetelt) |
| Világítótest szerelési mód | Csavarozás Csipeszrögzés Mágneses rögzítés (tartozék) |
| Rated impulse withstand voltage, phase to earth | 2500 V AC |
| Névleges szigetelési feszültség | 300 V AC |
| Beépítési lehetőségek | Közvetlenül a szekrényprofilra 25 mm-es méretraszterben |
| Fényáram | 1 200 lm |
| Fény színe | 4000 K (semleges fehér) |
| Megjegyzés | A csatlakozó tartozékokat külön kell megrendelni |
| Méret | Szélesség: 437 mm Magasság: 85 mm Mélység: 37 mm |
| Üzemi hőmérséklettartomány | -20 °C...55 °C |
| Névleges üzemi feszültség | 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| IP védetség az IEC 60 529 szerint | IP 20 |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 0,488 kg |
| Bruttó tömeg | 0,65 kg |
| Vámtarifaszám | 94054990 |
| ETIM 9 | EC000321 |
| ETIM 8 | EC000321 |
| ECLASS 8.0 | 27189241 |
| Termékleírás | SZ VILÁGÍTÁS, 437mm, LED1200, 100-230V |

Jóváhagyások

Jóváhagyások

ENEC
30 - KC Korea
UL

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
PCF-declaration