

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SO 2859.000 Szintezőlábak

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SO 2859.000 - Szintezőlábak nemesacél VX, TS, VX SE rendszerekhez

Szekrényekre történő szereléshez, az alj egyszerűbb takarításához és a ± 15 mm padlóegyenetlenségek kiegyenlítéséhez.

Jellemzők

Cikkszám	SO 2859.000
Termékleírás	Szekrényekre történő szereléshez, az alj egyszerűbb takarításához és a ± 15 mm padlóegyenetlenségek kiegyenlítéséhez.
Előnyei	Akadálymentes hozzáférés pl. a padló tisztításához
Alkalmazási területek	A talaj max. 15 mm-es egyenetlenségeinek kiszintezése a felállítási helyen
Anyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
Egységcsomag	Rögzítési segédanyagokkal együtt
Max. terhelhetőség (statikus) alkatrészenként	350 kg
Használható	Házípus: VX TS VX SE PC
Szintezőtartomány	85 - 115 mm
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	3,184 kg
Vámtarifaszám	73181900
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Termékleírás	SO szintező láb, VX, TS, VX SE típushoz, Ma: 85 - 115 mm, nemesacél, 1.4301