


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SO 2890.000 Szintezőlábak

Állapot: 2026.04.04. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SO 2890.000 - Szintezőlábak TS nemesacél és teljes egészében nemesacél lábazathoz

A TS lábazat és a komplett lábazat alatti közvetlen szereléshez. Az akadálymentes hozzáféréshez, pl. a padló tisztításakor és a padló egyenetlenségeinek kiegyenlítésekor.

Jellemzők

Cikkszám	SO 2890.000
Termékleírás	A TS lábazat és a komplett lábazat alatti közvetlen szereléshez. Az akadálymentes hozzáféréshez, pl. a padló tisztításakor és a padló egyenetlenségeinek kiegyenlítésekor.
Előnyei	Akadálymentes hozzáférés pl. a padló tisztításához A padló egyenetlenségéből adódó szintkülönbségek kiegyenlítéséhez
Anyag	1.4301 nemesacél (AISI 304)
Beépítési lehetőségek	A TS lábazat és a komplett lábazat alatti közvetlen szereléshez
Max. terhelhetőség (statikus) alkatrészenként	400 kg
Méret	Menet: M16
Szintezőtartomány	45 - 120 mm
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	2,4 kg
Bruttó tömeg	2,74 kg
Vámtarifaszám	73181900
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Termékleírás	PS SZINTEZŐLÁB, 4db/ csg.