

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3334.400 Blue e+ folyadékűtő

Állapot: 2026.04.06. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3334.400 - Blue e+ folyadékűtő 1,5 - 7 kW

A Blue e+ chillerek hatékonyak, rugalmasak és kompakt felépítésűek. A hűtőfolyadék központi, gazdaságos hűtését biztosítják, és ellátják vele pl. a levegő/víz hőcserélőket. Akár 70%-os energia-megtakarítás a fordulatszám-szabályozott komponensek és az inverteres technológia révén. Többféle feszültségen működik, a világon bárhol történő felhasználáshoz. Intuitív kezelés érintős kijelzővel, valamint intelligens kommunikációs interfészek teszik a kezelést és az elemzést kényelmessé.

Jellemzők

Cikkszám	SK 3334.400
Előnyei	<p>A Blue e+ chillerek központi és hatékony hűtést biztosítanak a hűtőfolyadékok számára, nagy hőmérséklet-pontossággal és innovatív váltóáramú inverteres technológiával</p> <p>Világszerte alkalmazható, mivel többféle feszültségen működik (átkábelezés nélkül), és magas alkalmazási határértékekkel rendelkezik</p> <p>Maximális biztonság integrált lefúvatószeleppel, valamint felügyeleti érzékelőrendszerrel</p> <p>Intuitív kezelés érintőkijelző és intelligens interfészek segítségével</p> <p>A kompakt és moduláris felépítés minimális alapterületet eredményez</p> <p>Szivattyúk nagy hatékonyságú IE3 motorral</p>
Szín	RAL 7035 színű felület
Egységcsomag	<p>Csatlakozásra teljesen kész egység radiálventilátorral (dugaszolható csatlakozó kapocs)</p> <p>Többnyelvű dokumentáció</p>
Opciók	<p>A hűtőberendezések és Blue e+ generációs folyadékűtők távfelügyeletéhez és hálózatba kötéséhez a 3124.300 cikkszámú IoT interfészt kell alkalmazni. A berendezésadatokat, állapotokat és rendszerüzeneteket távfelügyeletével megnövelhető a gépek rendelkezésre állási ideje és üzembiztonsága.</p>
IP védetség EN 60 529 szerint	<p>IP 24</p> <p>IP 54 (elektronika)</p>
Teljes hűtőtéljesítmény Tw10 / Tu32	<p>Hűtőtéljesítmény Tw10 Tu32/50 Hz: 4,33 kW</p> <p>Hűtőtéljesítmény Tw10 Tu32/60 Hz: 4,23 kW</p>

Jellemzők

Teljes hűtőteljesítmény Tw18 / Tu32	Hűtőteljesítmény Tw18 Tu32/50 Hz: 5,72 kW Hűtőteljesítmény Tw18 Tu32/60 Hz: 5,62 kW
Teljes hűtőteljesítmény a DIN EN 14511 szerint Tw18 / Tu35	Hűtőteljesítmény Tw18 Tu35/50 Hz: 5,5 kW Hűtőteljesítmény Tw18 Tu35/60 Hz: 5,4 kW
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)	50 Hz esetén: 1.850 m ³ /h 60 Hz esetén: 1.850 m ³ /h
Névleges üzemi feszültség	380 V - 415 V, 3~, 50 Hz 440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Méret	Szélesség: 450 mm Magasság: 1.020 mm Mélység: 710 mm
Megjegyzés	A szoftver letöltésével szerződés jön létre a szerződött partner és a Rittal között a szoftver térítésmentes használatáról ennek a licencfeltételnek az értelmében.
Hőmérséklet szabályzás	e+ vezérlő (gyári beállítás +20 °C)
Üzemi hőmérséklettartomány	-5 °C...50 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-40 °C...70 °C
Hűtőközeg üzemi hőmérséklettartomány	5 °C...35 °C
Hőmérsékleti hiszterézis	± 0,5 K
Hűtőközeg	Hűtőközeg: R-513A Mennyiség: 1,2 kg Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631 CO ₂ -nak megfelelő (CO ₂ e): 0,76 t
Szivattyúnyomás	50 Hz esetén: 2,9 bar
Térfogatáram (hűtőközeg)	50 Hz esetén: 15 l/min
Névleges teljesítmény Pel	50 Hz esetén: 2,63 kW 60 Hz esetén: 2,9 kW
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 4 A 60 Hz esetén: 3,8 A
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 16 A

Jellemzők

Hűtőtéljesítmény-mutató (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511	2,16
Vízkör	hermetikusan nyitott
Vízcsatlakozások	¾" belső menet
Hűtőkörök száma	1
Tartály	Anyag: PE műanyag Térfogat: 12 l
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	96 kg
Bruttó tömeg	115 kg
Vámtarifaszám	84186900
ETIM 9	EC002516
ETIM 8	EC002516
ECLASS 8.0	27180713
Termékleírás	SK Blue e+ folyadékhűtő, 5,5 kW, 380-415 V, 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, SzéxMaxMé: 450 x 1020 x 710 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások	IEC CB UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Declaration of conformity - F-gas regulation