

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3336.455

## Blue e folyadékűtő

Állapot: 2026.05.15. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3336.455 - Blue e folyadékűtő 8 - 48 kW

A Blue e chillerek az állószekrényben központilag és gazdaságosan állítják elő a hűtésre szolgáló hűtővizet. A mikrocsatornás technológia révén a hűtőközeg mennyiségének csökkenése érhető el. Intuitív kezelés érintős kijelzővel, valamint intelligens kommunikációs interfészek teszik a kezelést és az elemzést kényelmessé. Az alapkiépítésben integrált biztonsági funkciók maximális biztonságot eredményeznek. A szállítási idők is rövidülnek az előre meghatározott opciós csomagok révén.

## Jellemzők

Cikkszám	SK 3336.455
Kivitel	Stabil ipari szabvány Feszültségmentes érintkező a gyújtózavar jelzéshez
Előnyei	A hűtőközeg mennyiségének csökkentése mikrocsatornás technológiával Érintős kijelző az egyszerűsített felhasználói kezelés érdekében A távfelügyelet (monitoring) már az alapkészülékbe be van építve Beépített biztonsági funkciók Előkonfigurált opciók
Szín	Ház: RAL 7035 Lábazat: RAL 7016
Egységcsomag	Folyadékűtő csatlakozásra készen drótozva Dokumentáció több nyelven, funkciószámával és kapcsolási rajzokkal
IP védetség EN 60 529 szerint	IP 44 (elektronika)
Teljes hűtőtelijsítmény a DIN EN 14511 szerint Tw18 / Tu35	Hűtőtelijsítmény Tw18 Tu35/50 Hz: 24 kW Hűtőtelijsítmény Tw18 Tu35/60 Hz: 26 kW
Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos)	50 Hz esetén: 12.000 m <sup>3</sup> /h 60 Hz esetén: 14.500 m <sup>3</sup> /h
Névleges üzemi feszültség	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
Méret	Szélesség: 760 mm Magasság: 1.265 mm Mélység: 1.515 mm

# Jellemzők

24 V DC vezérlőfeszültség	Igen
Precíziós szabályozás	Igen
Növelt teljesítményű szivattyú	Igen
Zajnyomásszint	76 dB(A)
Üzemi hőmérséklettartomány	10 °C...43 °C
Hűtőközeg üzemi hőmérséklet-tartomány	10 °C: 25 °C
Hőmérsékleti hiszterézis	± 0,25 K
Hűtőközeg	Hűtőközeg: R-513A Mennyiség: 3,4 kg Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631 CO <sub>2</sub> -nak megfelelő (CO <sub>2</sub> e): 2,15 t
Szivattyúnyomás	50 Hz esetén: 4 bar 60 Hz esetén: 4 bar
Térfogatáram (hűtőközeg)	50 Hz esetén: 70 l/min 60 Hz esetén: 75 l/min
Névleges teljesítmény Pel	50 Hz esetén: 12,33 kW 60 Hz esetén: 14,7 kW
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 25,63 A 60 Hz esetén: 25,01 A
Vízcsatlakozások	R 1¼" belső menet
Hűtőkörök száma	1
Tartály	Anyag: PE műanyag Térfogat: 78 l
Üzemi tömeg	414 kg
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	280 kg
Bruttó tömeg	350 kg
Vámtarifaszám	84186900
ETIM 9	EC002516

# Jellemzők

---

ETIM 8	EC002516
ECLASS 8.0	27180713
Termékleírás	SK Blue e folyadékhűtő 24,0/26,0 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, SzéxMaxMé: 760 x 1 265 x 1 515 mm

# Jóváhagyások

---

Magyarázatok	Declaration of conformity - F-gas regulation
--------------	--