

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3366.545

TopTherm Blue e fali klíma

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3366.545 - TopTherm Blue e fali klíma 0,3 - 4 kW

Energiahatékony Blue e oldalfali klímák a 300 W - 4000 W, 1000 W-tól beépített elektromos kondenzátum-elpárologtatással. Kapható különleges vízszintes elrendezésű és lapos kivitelben.



Jellemzők

| | |
|--|--|
| Cikkszám | SK 3366.545 |
| Kivitel | fali kivitel Lapos |
| Termékleírás | Energiahatékony Blue e oldalfali klímák a 300 W - 4000 W teljesítménykategóriában, 1000 W-tól beépített elektromos kondenzátum-elpárologtatással. |
| Előnyei | Hálózatba köthető az IoT interfésszel min. 500 W hűtési teljesítményű e-komfortvezérlős hűtőberendezések Blue e IoT adapterén keresztül |
| Anyag | Acéllemez |
| Szín | RAL 7035 |
| Egységcsomag | Csatlakozásra kész huzalozás (dugaszolható csatlakozó kapocssor) Fúrósablon Rögzítési segédanyag Integrált elektromos kondenzátum párologtató Rögzítőanyag a „Beépítés” szerelési típushoz Kondenzátor hidrofób RiNano-bevonattal |
| A DIN EN 14511 szerinti teljes hűtési teljesítmény | Hűtőtéljesítmény L35 L35 / 50 Hz: 1,25 kW Hűtőtéljesítmény L35 L35 / 60 Hz: 1,25 kW Hűtőtéljesítmény L35 L50 / 50 Hz: 0,8 kW Hűtőtéljesítmény L35 L50 / 60 Hz: 0,92 kW |

Jellemzők

| | |
|---|--|
| Névleges üzemi feszültség | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
| Megjegyzés a cikkszámhoz | Hűtőberendezés rászzerelése esetén a 3377.000 kerettok (rögzítési segédanyagokkal együtt) felszerelhető. Ez zárt megjelenést biztosít a hűtőberendezésnek. |
| Névleges áram max. | 50 Hz esetén: 1,9 A 60 Hz esetén: 1,8 A |
| Indulási áram (max.) | 50 Hz esetén: 6 A 60 Hz esetén: 6 A |
| Légszállítási teljesítmény (szabadkifúvásos) | Külső kör: 910 m ³ /h Belső kör: 860 m ³ /h |
| Energiahatékonysági együttható (EER) 50/60 Hz L35 L35 | Hűtőtjeljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,56 Hűtőtjeljesítmény-mutató L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,39 |
| Kivitel | fali kivitel |
| Egyedi kialakítás | Lapos |
| Méret | Szélesség: 435 mm Magasság: 1.590 mm Mélység: 205 mm |
| IP védettség EN 60 529 szerint | Külső kör IP 34 Belső kör IP 54 |
| Protection category NEMA | UL Type 12 |
| Hűtőközeg | Hűtőközeg: R-513A Mennyiség: 0,7 kg Globális felmelegedési potenciál (GWP): 631 CO ₂ -nak megfelelő (CO ₂ e): 0,44 t |
| Hőmérséklet szabályzás | e-Comfort vezérlő (gyári beállítás +35 °C) |
| Üzemi hőmérséklettartomány | 10 °C...55 °C |
| Tárolási hőmérséklettartomány | -40 °C...70 °C |
| Beállítható tartomány | 20 °C...50 °C |

Jellemzők

| | |
|------------------------------------|---|
| Névleges teljesítmény Pel | Névleges teljesítmény L35 L35/50 Hz: 0,7 kW Névleges teljesítmény L35 L35/60 Hz: 0,8 kW Névleges teljesítmény L35 L50/50 Hz: 0,8 kW Névleges teljesítmény L35 L50/60 Hz: 0,92 kW |
| Megengedett üzemi nyomás (p. max.) | 28 bar |
| Előtét biztosító | Transzformátor védőkapcsoló: 2 A |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 50 kg |
| Bruttó tömeg | 58,5 kg |
| Vámtarifaszám | 84158200 |
| ETIM 9 | EC000855 |
| ETIM 8 | EC000855 |
| ECLASS 8.0 | 27180704 |
| Termékleírás | SK Hűtőberendezés, Blue e, fali kivitel, lapos, 1,25 kW, 400-460 V, 3~, 50/ 60 Hz, acéllemez, SzéxMaxMé: 435 x 1590 x 204 mm |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---|
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat Declaration of conformity - F-gas regulation |
|--------------|---|