

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.960

Toroid transzformátor

Állapot: 2026.05.25. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3201.960 - Toroid transzformátor Primer csatlakozás 115 V/400 V

230 V-os kivitelű, fali levegő/víz hőcserélők tápellátásához. Kapható 115 V-os és 400 V-os primer csatlakozással.

Jellemzők

Cikkszám	SK 3201.960
Termékleírás	230 V-os kivitelű, fali levegő/víz hőcserélők tápellátásához. Kapható 115 V-os és 400 V-os primer csatlakozással.
Műszaki adatok	Teljesítmény: 110 VA Feszültségtűrés: $\pm 10\%$ Primer csatlakozás: 3500 mm hosszú Szekunder csatlakozás: 1500 mm hosszú Szerelés 35 mm-es tartósínre EN 50 022 szerint
Egységcsomag	Toroid transzformátor Rögzítési segédanyag
Csomagolási egység	1 db
Snap-mounting to support rails TS 35	Igen
Az alábbi cikkszámokhoz	3363.X0X 3364.X0X 3212.230 3214.100 3214.700 3215.100 3215.700
Méret	Szélesség: 105 mm Magasság: 123 mm Mélység: 55 mm
Névleges üzemi feszültség	230 V (szekunder), 1~, 50 Hz/60 Hz 400 V (primer), 2~, 50 Hz/60 Hz
Nettó tömeg	2,2 kg

Jellemzők

Bruttó tömeg	3,214 kg
Vámtarifaszám	85043121
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Termékleírás	Trafo 400 V 50/60 Hz

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat
--------------	---------------------------
