

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3245.910

Blue e+ szűrős ventilátor

Állapot: 2026.06.26. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3245.910 - Blue e+ szűrős ventilátor EC technológiával

Az EC technológiával ellátott energiahatékony változat nem csupán egyedi IoT képességeivel tűnik ki. A Blue e+ ventilátor- és szűrőegység számtalan egyéb előnnyel rendelkezik, az energiahatékonyságtól kezdve a felügyeleten és a fenntarthatóságon át a nagyobb légszállításig (175 – 1 160 m³/h).



Jellemzők

Cikkszám	SK 3245.910
Kivitel	fali kivitel EC
Előnyei	Legnagyobb légszállítási teljesítmény redősszűrőkkel a kiszállítás állapotában A szűrőbetét könnyen cserélhető a lamellás rácson található új nyitásmechanizmusnak köszönhetően Gyorsabb felszerelés a szekrényre az optimalizált reteszelő horog révén A diagonálventilátor-technológia nagyobb nyomásállóságot biztosít a kapcsolószekrény egyenletesebb és állandóbb szellőztetéséhez Szerszám nélküli szerelés
Anyag	Műanyag
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Teljesen beszerelésre kész egység redős szűrővel
Ventilátor	Diagonális, EC motor

Jellemzők

Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (redősszűrővel)	50 Hz esetén: 1.161 m ³ /h 60 Hz esetén: 1.161 m ³ /h
Légszállítási teljesítmény hozzá tartozó kimeneti szűrővel, redős szűrővel	50 Hz esetén: 969 m ³ /h
Légszállítási teljesítmény szabadkifúvásnál (flíz szűrővel)	50 Hz esetén: 931 m ³ /h
Légszállítási teljesítmény hozzá tartozó kimeneti szűrővel, vegyszálás szűrőbetéttel	50 Hz esetén: 728 m ³ /h
Névleges üzemi feszültség	100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Névleges teljesítmény Pel	50 Hz esetén: 174,6 W
Névleges áram max.	50 Hz esetén: 2,52 A
Méret	Szélesség: 323 mm Magasság: 323 mm Mélység: 156 mm
Beépítési mélység	136 mm
Szereléshez szükséges kihagyás	Kivágás szélessége: 292 mm Kitörés magassága: 292 mm
IP védetség az IEC 60 529 szerint	IP 51 vegyszálás/hajtogatott szűrőbetéttel IP 52 hajtogatott szűrőbetéttel és szivacsos betéttel IP 56 vegyszálás/hajtogatott szűrőbetéttel és vízszugár elleni fedéllel
NEMA védetség	Type 1, 12 vegyszálás/hajtogatott szűrőbetéttel Type 3, 3R vegyszálás/hajtogatott szűrőbetéttel és vízszugár elleni fedéllel
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 6 A
Üzemi hőmérséklettartomány	-25 °C...55 °C
Tárolási hőmérséklettartomány	-25 °C...70 °C
Zajnyomásszint	50 Hz esetén: 72 dB(A)
Csatlakozófelületek	0-10 V/PWM bemenet Fordulatszám-kimenet

Jellemzők

Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	4,17 kg
Bruttó tömeg	4,18 kg
Vámtarifaszám	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Termékleírás	SK Blue e+ szűrőbetétes ventilátor, EC-technológia, 1161 m ³ /h, 100 V- 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, SzéMaMé 323 x 323 x 156,5 mm, RAL 7035

Jóváhagyások

Jóváhagyások	CSA 30 - KC Korea UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat