


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3311.010 Ventilátormodul

Állapot: 2026.03.20. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3311.010 - Ventilátormodul LCP Rack-hez/Inline CW-hez

A hűtés teljesítmény növekedése. Kiegészítő redundancia is képezhető, vagy csökkenthető az elektromos teljesítményfelvétel.



Jellemzők

Cikkszám	SK 3311.010
Termékleírás	A hűtési teljesítmény növeléséhez utólag beépíthetők ventilátormodulok az LCP-kbe. További integráció révén ugyanígy redundancia is képezhető, vagy csökkenthető az LCP elektromos teljesítményfelvétele.
Előnyei	Működés közben csatlakoztatható Ventilátormodulok szerszám nélküli cseréje
Működési elv	Az LCP-be épített ventilátormodulokkal az adott változat légszállítási teljesítménye, és ezáltal a hűtési teljesítménye megnő. Elegendő hűtési teljesítmény esetén a ventilátormodulok kiegészítése redundancia kiépítésére használható. A ventilátorok szükséges légszállítási teljesítményen felüli, utólagos beszerelésével csökkenthető az energiafelvétel, mivel a ventilátorok ekkor kisebb fordulatszámon működnek. Ugyanígy a berendezés zajszintje is jelentősen lecsökken.
Egységcsomag	1 ventilátoregység EC-szellőztető Csatlakozásra kész huzalozás Rögzítési segédanyagokkal együtt

Jellemzők

Megjegyzés	Az LCP SK 3311.130/.230/.530 (max. 30 kW) alap kivitele egy ventilátormodullal. A max. 30 kW hűtési teljesítmény eléréséhez az ügyfélnek/ szerviznek két további ventilátormodult kell beépíteni. Az LCP SK 3311.260/.560 (max. 55 kW) alap kivitele négy ventilátormodullal. A max. 55 kW hűtési teljesítmény eléréséhez az ügyfélnek/ szerviznek két további ventilátormodult kell beépíteni.
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	8,078 kg
Bruttó tömeg	8,503 kg
Vámtarifaszám	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat
--------------	---------------------------