

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.060 Befogókeret

Állapot: 2026.06.25. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.060 - Befogókeret

Szekrények párhuzamos megmunkálása a Perforex BC megmunkálóközpont és a Perforex MT Milling Terminal megmunkálási területén belül, a kevesebb átszerelési idő és nagyobb termelékenység érdekében.

Jellemzők

Cikkszám	AS 4050.060
Kivitel	Pneumatikus befogószerkezet
Termékleírás	Lehetővé teszi házak párhuzamos megmunkálását téglatest alakú elemek megmunkálásához a Perforex BC megmunkálóközponton és Perforex MT Milling Terminal-on.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing	3
Megjegyzés	A szorítókeret (cikkszám: 4050.080) a BC megmunkálóközpont (cikkszám: 4050.230) esetében kizárólag a kétajtós változatnál lehetséges.
Az alábbi cikkszámokhoz	4050.101 4055.910 4055.911
Suitable for	Perforex BC 1001 HS Perforex MT 1101 Perforex MT 1101 S
Befogható szekrények max. mérete	Szélesség: 200 mm Magasság: 300 mm Mélység: 300 mm
Befogható sík elemek min. mérete	Szélesség: 85 mm Magasság: 70 mm Mélység: 70 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	25 kg
Bruttó tömeg	25 kg
Vámtarifaszám	84669360

Jellemzők

ETIM 9	EC003010
ETIM 8	EC003010
ECLASS 8.0	36609190
Termékleírás	AS Befogókeret BC 1001, befogható téglatest alakú elemek mérete min. 85x70x70 /max. 200x300x300mm