



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.062 Befogókeret

Állapot: 2026.03.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.062 - Befogókeret

Szekrények párhuzamos megmunkálása a Perforex BC megmunkálóközpont és a Perforex MT Milling Terminal megmunkálási területén belül, a kevesebb átszerelési idő és nagyobb termelékenység érdekében.

Jellemzők

Cikkszám	AS 4050.062
Kivitel	Pneumatikus befogószerkezet
Termékleírás	Lehetővé teszi házak párhuzamos megmunkálását téglatest alakú elemek megmunkálásához a Perforex BC megmunkálóközponton és Perforex MT Milling Terminal-on.
Possible number of terminal Boxes for parallel processing	3
Megjegyzés	A szorítókeret (cikkszám: 4050.080) a BC megmunkálóközpont (cikkszám: 4050.230) esetében kizárólag a kétajtós változatnál lehetséges.
Az alábbi cikkszámokhoz	4050.107 4050.108 4050.230 4055.920 4055.921 4055.925 4055.926
Suitable for	Perforex BC 1007 HS Perforex BC 1008 HS Perforex BC 2014 HS Perforex MT 2101 Perforex MT 2101 S Perforex MT 2201 Perforex MT 2201 S
Befogható szekrények max. mérete	Szélesség: 370 mm Magasság: 440 mm Mélység: 600 mm

Jellemzők

Befogható sík elemek min. mérete	Szélesség: 90 mm Magasság: 90 mm Mélység: 90 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	25 kg
Bruttó tömeg	25 kg
Vámtarifaszám	84669360
ETIM 9	EC003010
ETIM 8	EC003010
ECLASS 8.0	36609190
Termékleírás	AS Befogókeret BC 1007/1008/2014, befogható téglatest alakú elemek mérete min. 80x50x80 /max. 380x440x600mm