

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.318 Menetvágó opció

Állapot: 2026.07.04. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.318 - Menetvágó opció Perforex LC 3030 típushoz

Menetvágó opció a Perforex LC lézeres megmunkálóközponthoz, menetfúróval, befogóegységekkel M3 – M10 menetvágók befogásához.



## Jellemzők

Cikkszám	AS 4050.318
Kivitel	Együttmozgó szerszámtár 6 tárhellyel Szerszámbefogó Kiegészítő hajtóegység
Termékleírás	Menetvágó opció menetes furatok készítéséhez a Perforex LC lézeres megmunkálóközponttal.
Előnyei	Menetes furattal rendelkező projektek megmunkálása lehetséges Gyors, automatikus átszerelés lézerfunkcióról menetvágó funkcióra egy kiegészítő megmunkálófej felvételével
Egységcsomag	Menetfúró Befogóegységgel M3 – M10 mérethez
Megmunkálható magasság (max.)	600 mm
Anyagvastagság	5 mm
Az alábbi cikkszámokhoz	4050330
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	78 kg
Bruttó tömeg	78 kg
Vámtarifaszám	84669360

# Jellemzők

---

ECLASS 8.0

36600890

---

Termékleírás

AS Tapping unit LC 3015/3030, Tapping option for Perforex Lasercenter LC, - Including equipped Tool holders M3 - M10., - Tool magazine with 6 slots., - SK30 Tool holder.