

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.418

# Secarex AC 18 méretrevágó rendszer

Állapot: 2026.07.07. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.418 - Secarex AC 18 méretrevágó rendszer

Vezetékcsatornák, kábelcsatorna-fedelek és tartósínek gyors, pontos és ergonomikus méretre vágása a részben automatizált Secarex AC 18 méretrevágó központtal.



## Jellemzők

Cikkszám	AS 4050.418
Kivitel	Modern kezelőmegoldás 18,5"-os monitorral, kalapsínen ipari PC i3 processzorral, valamint trackball és billentyűzet Műszaki változtatások joga fenntartva
Termékleírás	A vezetékcsatornák, kábelcsatorna-fedelek és tartósínek részben automatizált méretre vágása, kifejezetten az egyedi és kisszériás gyártáshoz. A Secarex AC 18 méretrevágó központ opcionálisan felszerelhető a berendezés bal oldalán egy szekrényrendszerrel, illetve a jobb oldalon egy tárolórendszerrel. Ha a standard kulissza mellett további tartósíneket is meg kell munkálni, akkor ez opcionális cserélőrendszerként (4050.491) igényelhető.
Előnyei	Gyors, pontos és megbízható munkavégzés Egyszerű kezelhetőség Felhasználóbarát és biztonságos kezelés Nagyon csekély vágási költség a vágásoptimalizálás révén Jelentős időmegtakarítás a manuális méretre vágáshoz képest Tiszta vágások nagy teljesítményű szerszámokkal forgács keletkezése nélkül Az ütköző automatikus szabadra járatása a vágási eljárás során A vágás a kémlelőablakon át ellenőrizhető Öt DIN sínméret egy kulisszában
Egységcsomag	Secarex AC 18 Címkenyomtató Kezelőegység

# Jellemzők

Megmunkálható anyag	Acél Alumínium Vörösréz Műanyag
Gép opciók	Fiókrendszer, 4050.441 Tárolórendszer, 4050.442
Biztonság	Biztonságos kétkezes működtetés
Csatlakozófelületek	Csatlakozás különböző CAD rendszerekhez Adatimportálás az Eplan Pro Panelből Perforex műhelyprogramozás
Megjegyzés	Műszaki változtatások joga fenntartva
Alapterület	Szélesség: 4.010 mm Magasság: 1.785 mm Mélység: 870 mm
Sűrítettlevegő-csatlakozás	6 bar
Kábelcsatorna max. megmunkálható magasság	100 mm
Kábelcsatorna max. megmunkálható szélesség	125 mm
Kábelcsatorna min. megmunkálható szélesség	15 mm
Vezérlőfeszültség (DC)	24 V
Névleges teljesítmény	1,5 kW
Előtét biztosító	Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 16 A
Névleges üzemi feszültség	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Tartósín típus	30/15 C profilsínek (az EN 60 715 szerint) 15 kalapsín (az EN 60 715 szerint) 35/15 kalapsín (az EN 60 715 szerint) 35/7,5 kalapsín (az EN 60 715 szerint) NLS-CU 3/10 áramsín
Falvastagság (max.)	2,5 mm
Csomagolási egység	1 db

# Jellemzők

Nettó tömeg	515 kg
Bruttó tömeg	590 kg
Vámtarifaszám	84623290
ECLASS 8.0	36629090
Termékleírás	Partially automated cutting of wiring ducts, cable duct covers and support rails to the required size, especially for one-off and small-scale production.