

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.435

# MC125 vezetékcsatorna-vágó

Állapot: 2026.05.11. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.435 - MC125 vezetékcsatorna-vágó

Vezetékcsatornák kézi hosszavágásához, állítható hosszütközővel a megmunkálandó anyaghoz. Eloxált támasztófelület lézeres gravírozású, milliméter és collos méretskálával. Biztonságos megmunkálás a beépített ujjvédővel. Munkapadra történő felszereléshez.



## Jellemzők

Cikkszám	AS 4050.435
Termékleírás	Vezetékcsatornák kézi hosszavágásához, állítható hosszütközővel a megmunkálandó anyaghoz. Eloxált támasztófelület lézeres gravírozású, milliméter és collos méretskálával. Biztonságos megmunkálás a beépített ujjvédővel. Munkapadra történő felszereléshez.
Előnyei	A huzalozáshoz szükséges kábelcsatornák költségkímélő manuális vágását teszik lehetővé Megkönnyíti a huzalozáshoz szükséges kábelcsatornák méretre vágását a kézi fűrészeléshez képest
Alapterület	Szélesség: 1.332 mm Magasság: 798 mm Mélység: 405 mm
Insertion height (max.)	28 mm
Machinable wall thickness of cable ducts (max.)	2,5 mm

# Jellemzők

Kábelcsatorna max. megmunkálható szélesség	125 mm
Megmunkálható anyag	Műanyag
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	14,3 kg
Bruttó tömeg	15,43 kg
Vámtarifaszám	84778095
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17139290
Termékleírás	MC125 vezetékcsatorna-vágó vezetékcsatorna és fedelének méretre vágásához