

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.452 L8 sajtolóautomata

Állapot: 2026.05.15. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.452 - L8 sajtolóautomata

Elektropneumatikus hajtású automata szigetelés-eltávolító és sajtoló berendezés ömlesztett szigetelt érvéghüvelyekhez.

## Jellemzők

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Cikkszám                   | AS 4050.452   |
| Kivitel                    | Érintőképernyős kijelző   |
| Termékleírás               | Elektropneumatikus hajtású automata szigetelés-eltávolító és sajtoló berendezés ömlesztett szigetelt érvéghüvelyekhez.  |
| Előnyei                    | Egyszerű kezelés<br>Szigetelt érvéghüvelyek biztonságos és gyors továbbfeldolgozása<br>Nincs átszerelési idő az automatikus szerszámcsere révén<br>Különleges értípusok megmunkálása lehetséges<br>Egyszerű és gyors alkatrész szerelés<br>A keresztmetszetek automatikus felismerése |
| Műszaki adatok             | Sajtolási tartomány 0,5 - 6 mm (AWG 20 - 14)<br>Sajtolási hossz 8 mm (0,31 in.)<br>Bevezetési hossz 35 mm (1,378 in.)<br>Műanyag galléros, különleges méretű érvéghüvelyek megmunkálása lehetséges  |
| Egységcsomag               | L8 sajtolóautomata<br>1 db 0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> -es lengő továbbítótányér<br>1 db 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> -es lengő továbbítótányér  |
| Megjegyzés                 | Trapéz standard krimpelési forma - továbbiak külön kérésre  |
| Méret                      | Szélesség: 390 mm<br>Magasság: 460 mm<br>Mélység: 330 mm  |
| Sűrítettlevegő-csatlakozás | 5,5 bar   |
| Névleges üzemi feszültség  | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz  |
| Látszólagos teljesítmény   | 110 VA  |
| Sajtolás                   | Trapéz sajtoló  |
| Ciklusidő                  | 1,5 s   |

# Jellemzők

|                    |   |
|--------------------|---|
| Csomagolási egység | 1 db  |
| Nettó tömeg        | 34,6 kg                                       |
| Bruttó tömeg       | 34,67 kg                                      |
| Vámtarifaszám      | 84798997                                      |
| ETIM 9             | EC002778                                      |
| ETIM 8             | EC002778                                      |
| ECLASS 8.0         | 36600890                                      |
| Termékleírás       | AS L8 sajtolóautomata, 0,5-2,5mm <sup>2</sup> |