

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.454

R8 E sajtolóautomata

Állapot: 2026.04.19. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.454 - R8 E sajtolóautomata

Elektromos hajtású automata szigetelés-eltávolító és sajtoló berendezés tekercselt hevederes érvéghüvelyekhez.



Jellemzők

Cikkszám	AS 4050.454
Kivitel	Érintőképernyős kijelző
Termékleírás	Elektromos hajtású automata szigetelés-eltávolító és sajtoló berendezés tekercselt hevederes érvéghüvelyekhez.
Előnyei	Egyszerű kezelés Gyors beállítás Rugalmas alkalmazás a műhelyben A fogyóanyagok gyors cseréje
Műszaki adatok	Sajtolási tartomány 0,5 - 6 mm (AWG 20 - 14) Sajtolási hossz 8 mm (0,31 in.) Bevezetési hossz 40 mm (1,57 in.)
Megjegyzés	Trapéz standard krimpelési forma - továbbiak külön kérésre
Méret	Szélesség: 288 mm Magasság: 230 mm Mélység: 345 mm
Névleges üzemi feszültség	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Látszólagos teljesítmény	100 VA
Sajtolás	Trapéz sajtoló
Ciklusidő	1,8 s
Csomagolási egység	1 db

Jellemzők

Nettó tömeg	16 kg
Bruttó tömeg	16 kg
Vámtarifaszám	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Termékleírás	AS R8 E sajtolóautomata, 0,5-2,5mm ²