

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.455

C8+ méretrevágó automata

Állapot: 2026.05.21. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.455 - C8+ méretrevágó automata

Félautomata készülék, huzalok egyedileg beállítható hosszra történő vágásához.



Jellemzők

Cikkszám	AS 4050.455
Kivitel	Kezelőpanellel Stop & Go funkció
Termékleírás	Félautomata készülék, huzalok egyedileg beállítható hosszra történő vágásához.
Előnyei	Felhasználóbarát kezelés A huzalok könnyen bevezethetők Az előtoló görgők egyszerű nyitása PC-kompatibilis Méretrevágás CAE adat-interfészen át lehetséges Támogatja a vezetékjelölés folyamatát a csatlakozás helyének kijelzőn történő megjelenítésével Projektok és megbízások egyszerű továbbítása a C8+ méretrevágó automatához
Műszaki adatok	Finomeres önálló vezeték, 0,08 - 10 mm ² (AWG 28 - 8) Egyeres önálló vezeték, 0,08 - 2,5 mm ² (AWG 28 - 14) 1 - 99999 mm-es vezetékhozzhoz Előtolási sebesség 0 - 1,5 m/s Az előtoló görgők rányomóereje szabályozható Egyenáramú szervohajtás Bevezetési hossz 27 mm (1,06 in)
Egységcsomag	C8+ méretrevágó automata Csatlakozókábel csatlakozóval Szoftverbővítmény CAE adatok számára Telepítő CD

Jellemzők

Csatlakozófelületek	Eplan Pro Panel CAE adatok
Méret	Szélesség: 380 mm Magasság: 470 mm Mélység: 360 mm
Névleges üzemi feszültség	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz
Látszólagos teljesítmény	240 VA
Ciklusidő	2 s
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	19,74 kg
Bruttó tömeg	20,74 kg
Vámtarifaszám	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
Termékleírás	AS Huzalvágó gép C8+, 0,08-10mm ²