

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.070

**Kézi hidraulikus sajtolóberendezés
készlet, M16–M63**

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](https://www.rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.070 - Kézi hidraulikus sajtolóberendezés készlet, M16–M63

Kézi hidraulikus sajtoló berendezés praktikus készletben lemezlyukasztókkal acéllemezhez.
Legnagyobb megmunkálható anyagvastagság 2 vagy 3 mm.

Jellemzők

Cikkszám	AS 4055.070
Kivitel	Ez a készlet tartalmazza az M16 - M 63 standard lemezlyukasztókat.
Termékleírás	Kézi hidraulikus sajtoló berendezés praktikus készletben lemezlyukasztókkal acéllemezhez. Legnagyobb megmunkálható anyagvastagság 2 vagy 3 mm.
Előnyei	A szerszám élettartamának meghosszabbítása beépített biztonsági szeleppel
Egységcsomag	Kézi hidraulikus sajtolóberendezés, egyenes 7 db lemezlyukasztó 3 törőélel Hidraulikus csavar, Ø 19 mm Hidraulikus csavar, Ø 9,5/19 mm HSS előfúró, Ø 10 mm Távtartó persely készlet (3 részes) Műanyag táska
Megmunkálható anyag	Acéllemez
Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm

Jellemzők

Ø lyukasztó	16,2 mm
	20,4 mm
	25,4 mm
	32,5 mm
	40,5 mm
	50,5 mm
	63,5 mm

Menethez	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
	M50
	M63

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Nettó tömeg	5,3 kg
-------------	--------

Bruttó tömeg	5,34 kg
--------------	---------

Vámtarifaszám	82034000
---------------	----------

ETIM 9	EC002121
--------	----------

ETIM 8	EC002121
--------	----------

ECLASS 8.0	21049046
------------	----------

Termékleírás	AS HIDR. KÉZI LYUKASZTÓ, EGYENES FEJ,
--------------	---------------------------------------