

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.250 Kör lemezlyukasztó

Állapot: 2026.04.15. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.250 - Kör lemezlyukasztó acéllemezhez

Kerek kivágások sajtolásához

Jellemzők

Cikkszám	AS 4055.250
Kivitel	3 db vágócsúccsal
Termékleírás	Kerek kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
Egységcsomag	Présszerszám Bélyeg Húzócsavar golyócsapágy nélkül
Megmunkálható anyag	Acéllemez
Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén	3 mm
Ø lyukasztó	50,5 mm
Menethez	M50
Megjegyzés	Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyócsapágyas húzócsavart kell használni További méretek: lásd a kerek, rozsdamentes acél hasító lemezlyukasztót
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Húzócsavar (Ø x H)	19 x 75 mm
Hidraulikus húzócsavar Ø	19 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,823 kg
Bruttó tömeg	0,897 kg
Vámtarifaszám	82073010
ETIM 9	EC000156

Jellemzők

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Termékleírás	AS KÖR ALAKÚ LYUKASZTÓ, M50
