

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.512

Törőéles lemezlyukasztó, kerek

Állapot: 2026.06.18. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.512 - Törőéles lemezlyukasztó, kerek acéllemezhez, három törőélel

Kerek kivágások sajtolásához

Jellemzők

Cikkszám	AS 4055.512
Kivitel	3 törőélel
Termékleírás	Kerek kivágások sajtolásához. A lemezlyukasztó kezelése csavarhúzóval, vagy hidraulikus sajtoló berendezéssel történik.
Egységcsomag	Présszerszám Bélyeg
Megmunkálható anyag	Acéllemez
Max. megmunkálható anyagvastagság acéllemez esetén	1,5 mm
Ø lyukasztó	12,5 mm
Menethez	M12
Megjegyzés	Csavarkulccsal történő kezelés esetén golyócsapágyas húzócsavart kell használni További méretek: lásd a kerek, rozsdamentes acél hasító lemezlyukasztót
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.660
Húzócsavar (Ø x H)	6 x 40 mm
Hidraulikus húzócsavar Ø	6 mm 19 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,034 kg
Bruttó tömeg	0,049 kg
Vámtarifaszám	82073010

Jellemzők

ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Termékleírás	AS KÖR ALAKÚ TÖRŐÉLES KIVÁGÓ, M12
