

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.700

Áramsín-hajlító és lyukasztó egység CW 120-S

Állapot: 2026.05.11. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.700 - Áramsín-hajlító és lyukasztó egység CW 120-S

A CW 120-S termékcsoport hajlító és lyuksajtoló egysége alkalmas áramsínek hajlítására és sajtolására. Kerek és hosszlyukak sajtolhatók segítségével. A beépített precíziós lézer megkönnyíti a vágási és hajlítási eljárást. A hajlító- és lyuksajtoló egység egyszerűen ráhelyezhető egy munkapadra.



Jellemzők

Cikkszám	AS 4055.700
Kivitel	Elektromos szögmérő Hosszütköző R10 hajlítótüske Hajlító matrica
Termékleírás	A CW 120-S termékcsoport hajlító és lyukasztó egysége alkalmas áramsínek hajlítására és lyukasztására. Kerek és hosszlyukak sajtolhatók segítségével. A hajlító- és lyukasztó egység egyszerűen ráhelyezhető egy munkapadra.
Előnyei	Nagy hajlítási és lyukasztási pontosság Egyszerű szerszámcsere
Anyagvastagság	12 mm
Lyukasztás/Anyagszélesség (max.)	120 mm
Ívek/szárhosszúság (min.)	50 mm
U-Bend (min.)	100 mm
Z-Bend (min.)	72 mm
Hajlítási szög (max.)	90 °

Jellemzők

Megjegyzés	A szárhosszúság Z-hajtás esetén az anyagvastagságtól függ
Hajlítás (max.)	120 x 12 mm
Lyukasztás (max.)	6,6 x 21,5 mm
Gépméreték	Szélesség: 700 mm Magasság: 410 mm Mélység: 461 mm
Alapterület	Szélesség: 756 mm Magasság: 426 mm Mélység: 461 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	64,5 kg
Bruttó tömeg	67,5 kg
Vámtarifaszám	84624900
ETIM 9	EC004303
ETIM 8	EC004303
ECLASS 8.0	36600804
Termékleírás	CW 120-S Sínhajlító és vágó, fix

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat