

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.800

Áramsín-megmunkálás CW 120-M

Állapot: 2026.06.29. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.800 - Áramsín-megmunkálás CW 120-M

A mobil áramsín-megmunkáló termékmegoldás alkalmas a gyűjtősínek precíz, gyors és ergonomikus hajlítására, lyukasztására és vágására, közvetlenül az adott munkavégzési helyen. A beépített precíziós lézer megkönnyíti a vágási és hajlítási eljárást.



Jellemzők

Cikkszám	AS 4055.800
Kivitel	Elektromos szögmérő R10 hajlítótüske Hajlító matrica Külső 230 V-os áramcsatlakozó Oldalt kihúzható támaszték hosszabbítás hosszú sínekhez Külső hidraulikacsatlakozás szinte minden megmunkálási lehetőséghez 4 görgő (2 reteszeltető) Kihúzható fiókok Beépített hidraulikaszivattyú Lézeres mutató (segédlézer), sugárteljesítmény: 1. lézerosztály Kihúzható hosszütököző
Termékleírás	A mobil áramsín-megmunkáló termékmegoldás alkalmas a gyűjtősínek precíz, gyors és ergonomikus hajlítására, lyukasztására és vágására, közvetlenül az adott munkavégzési helyen. A beépített precíziós lézer megkönnyíti a vágási és hajlítási eljárást.
Előnyei	Nagy hajlítási és lyukasztási pontosság Egyszerű szerszámcsere Rugalmas alkalmazás a műhelyben
Egységcsomag	Áramsín-megmunkálás, mobil CW 120-M Lábkapcsoló

Jellemzők

Megmunkálható anyag	Vörösréz Alumínium
Megjegyzés	A szárhosszúság Z-hajtás esetén az anyagvastagságtól függ Sajtolásnál max. 21 x 18 mm-es hosszlyukak is lehetségesek Hosszlyuk-készítő szerszámok külön rendelésre Műszaki változtatások joga fenntartva
Gépméreték	Szélesség: 1.380 mm Magasság: 1.270 mm Mélység: 945 mm
Felfekvő felület	Szélesség: 1.211 mm Mélység: 811 mm
Munkamagasság	974 mm
Névleges teljesítmény	2,2 kW
Névleges üzemi feszültség	230 V, 50 Hz/60 Hz
Hosszütköző (max.)	1 224 mm
Ívek/szárhosszúság (min.)	50 mm
Hajlítási szög (max.)	90 °
Hajlítás (max.)	110 x 12 mm
Z-Bend (min.)	72 mm
Vágás (max.)	120 x 12 mm
Lyukasztás (max.)	6,6 x 21,5 mm
Lyukasztás/Anyagvastagság (max.)	12 mm
Megengedett üzemi nyomás (p. max.)	700 bar
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	473 kg
Bruttó tömeg	493 kg
Vámtarifaszám	84624900
ETIM 9	EC011824

Jellemzők

ETIM 8	EC011824
ECLASS 8.0	36600804
Termékleírás	CW 120-M Sínhajlító és vágó, mobil

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat
--------------	---------------------------
